



Glotniojo valcavimo įrankiai G, Cilindrinio koto Ø 20 mm, Ø D: 26mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	291553 26
GTIN	4060491000503
Produktų klasė	29F

Aprašymas

Modelis:

Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo, frezavimo ir gręžimo staklėse.
Tolygus reguliavimas μm (reguliavimo ribos nuo $-0,05$ iki $+0,1$ mm).

Privalumai:

Specialiai serijinei gamybai. Maksimalus produktyvumas dėl **0,05 mm - 0,3 mm** rulono pastūmos.

Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatinis atleidimas, kai įrankis įtraukiamas, neleidžia pažeisti lygiai valcuoto paviršiaus.

Paskirtis:

- **Mechaniniam paviršiaus apdirbimui.**
- **Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm^2 , o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.**
- **Apdirbimas dešinine eiga.**
- **Tolerancijos klasę iki IT8.**
- **Kiaurymėms, kurių Ø iki 49 mm.**

Pastaba:

Nuo Ø 10 mm pasirinktinai galima užsakyti su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	26 mm
Ritinėlių kiekis	6
Koto Ø D _s	35 mm
Reguliavimo ribos	$-0,05 / +0,1$ mm

Darbinis ilgis l_N	50 mm
Iškyšos ilgis L_A	128 mm
Koto tvirtinimo tipas	Cilindrinio koto \varnothing 20 mm
Produkto rūšis	Lygaus valcavimo įrankiai