

**Lenktas veržliaraktis, Rakto dydis: 17mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612800 17 |
| GTIN | 4024089009903 |
| Produktų klasė | 66A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

Paskirtis:

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600 – 621800.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kiaurymės Ø | 10,5 mm |
| Rakto dydis | 17 mm |
| Rakto ilgis L | 200 mm |
| Galvutės storis h | 6 mm |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm | 621800 245 |
| Sukimo strypas, cilindrinis \emptyset × visas ilgis 10X200 mm | 621600 10X200 |
| Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm | 621800 180 |