

**Mažas dvipusis veržliaraktis, Rakto dydis: 4,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	612200 4,5
GTIN	4018754018697
Produktų klasė	63A

**Aprašymas****Modelis:**

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

**Paskirtis:**

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus žiočių aukštis h	2 mm
Rakto dydis $r_1$	4,5 mm
maksimalus žiočių dydis b1	10,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	70 mm
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel
Paviršius	paviršius virš nikelio chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

