

HOLEX®

Perjungiamą terklė, 3/8" su išmetikliu



Užsakymo data

Užsakymo numeris	635120
GTIN	4045197162656
Produktų klasė	62A

Aprašas

Aprašymas:

Su perjungimo svirtimi į dešinę ar kairinę eigą.

Norma:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinkamas :

Rankinės pavaros galvutės.

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

visas ilgis: 195 mm

Dantų skaičius: 38

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
visas ilgis	195 mm
Dantų skaičius	38
Darbinis kampas	9,5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

