



Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 7ZOLL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	611000 7ZOLL
GTIN	4018754080762
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 colių medžiaginiame suvyniojamame dėkle

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	7
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 3	610120 3
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 13	610120 13
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 8	610120 8
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 1	610120 1
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 22	610120 22
Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 8	611500 8
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 32	610120 32
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 16	610120 16
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 5	610120 5