

**Lenktas veržliaraktis, Rakto dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	612800 22
GTIN	4024089009927
Produktų klasė	66A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

Paskirtis:

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600 – 621800.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	22 mm
Kiaurymės Ø	12,5 mm
Rakto ilgis L	200 mm
Galvutės storis h	8 mm
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Sukimo strypas, cilindrinis \emptyset × visas ilgis 12X250 mm	621600 12X250
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 245 mm	621800 245
Sukimo strypas, laiptuotas Visas ilgis 180 mm	621800 180