



## Dvipusių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 11ZOLL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	611000 11ZOLL
GTIN	4018754080779
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.

Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

#### Standartas:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16; 1.1/8×1.5/16 colių medžiaginiame suvyniojamame dėkle

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	11
Raktų dydžių matmenys	coliais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
Produkto rūšis	Veržliaraktis

**Priedai**

Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 19	610120 19
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 8	610120 8
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 22	610120 22
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 32	610120 32
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 1	610120 1
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 3	610120 3
Plastikinis laikiklis Kai raktų skaičius 12	611500 12
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 13	610120 13
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 9	610120 9
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 10	610120 10
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 16	610120 16
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 18	610120 18
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis Tipas 5	610120 5