



## Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti, Raktų skaičius: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	612400 7
GTIN	4018754057757
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

**Modelis:**

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

**Paskirtis:**

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	7
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	75 laipsniai
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis	Veržliaraktis

## Priedai

Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4,5 mm	612200 4,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	612200 5,5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm	612200 6
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	612200 7
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4 mm	612200 4
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5 mm	612200 5
Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	612200 8