



## Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti, Raktų skaičius: 10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 612400 10     |
| GTIN             | 4018754080526 |
| Produktų klasė   | 63A           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejose pusėse vienodas.

**Paskirtis:**

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga – nikeluotas ir chromuotas.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

### Techninis aprašymas

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Raktų skaičius        | 10                    |
| Raktų dydžių matmenys | metrais               |
| Žiočių padėtis 1      | 15 laipsniai          |
| Žiočių padėtis 2      | 75 laipsniai          |
| Medžiaga              | Chrome-Alloy-Steel    |
| Paviršius             | ant nikelio chromuoti |

Produkto rūšis

Veržliaraktis

**Priedai**

|   |            |
|---|------------|
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm   | 612200 8   |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm   | 612200 7   |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5 mm   | 612200 5   |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm   | 612200 9   |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm  | 612200 10  |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm  | 612200 11  |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4,5 mm | 612200 4,5 |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 6 mm   | 612200 6   |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm | 612200 5,5 |
| Mažas dvipusis veržliaraktis Rakto dydis 4 mm   | 612200 4   |