

**Kibus šlifavimo diskas, M14, Išorinis Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567760 115
GTIN	2050001029836
Produktų klasė	52M

**Aprašymas****Modelis:**

**Kibioji pusė su specialiu audiniu**, užtikrintai laikančiu kibius diskus, dengtus kilpiniu veliūru. Stabilus **šlifavimo diskas** įvairiems šlifavimo darbams.

**Paskirtis:**

**M14 sriegis** tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių, maksimaliai **80 m/s**.

**Pastaba:**

Kibi šlifavimo lėkštelė **netinka** neaustinės medžiagos lipniems diskams Nr. 566902 – 566950.

**Techninis aprašymas**

maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Išorinis Ø	115 mm
Kietumo laipsnis	vidutinis
Sriegis	M14
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė