

MIRKA**ABRALON™ diskas, Ø 77 mm, Grūdėtumas: 3000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567901 3000
GTIN	6416868656947
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:

- **Šlifavimo tinklelis leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.**
- **Didelis efektyvumas – trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.**

Paskirtis:

Rankiniam bei mašiniam **sausam arba drėgnam** kontūrų, formų, metalų **su jautriais paviršiais** šlifavimui ir poliravimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	3000
Disko Ø	77 mm
Serija	ABRALON™
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonių padėklas	austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 77 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 77 mm	567885 77
---	-----------