


STARCKE®**Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1, Ø 150 mm,
Grūdėtumas: 800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567775 800
GTIN	4002748778285
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 800, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu.** Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių **(A)**. **Kita disko pusė apklijuota kilpinu veliūru ir yra kibi,** todėl galima diską greitai pakeisti. 6 skylės Atlas Copco šlifuokliui RO150 (Nr. 073700-150), Bosch, Metabo ir pan.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis **40 m/s.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	800
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	7
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
PU kibi šlifavimo lėkštelėDaug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150