

Garant**Ilgas spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116040 7
GTIN	4045197025869
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,5 mm.

Sustiprinta šerdis **be sustorėjimo**. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę. Platūs grioveliai su užapvalintais nugarėlių kraštais. Glotniai šlifuotas paviršius.

Privalumai:

Gilių kiaurymių gręžimui su konduktorinių įvorių pagalba.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,14 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	102 mm
Nominalusis Ø D _c	7 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	156 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	91,5 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		