

**MIRKA****Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, 70×125 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567840 80
GTIN	6416868540130
Produktų klasė	56M

**Aprašymas****Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

**Privalumai:**

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

**Paskirtis:**

ABRANET® kibios juostelės vibraciniams šlifuokliams arba rankiniam naudojimui su šlifavimo kaladėle Nr. 567856.

Lakams, užpildams, gruntui, (pluoštu sustiprintiems) plastikams, spalvotųjų metalų ir aliuminio lydiniams ir baldų konstrukcinėms dalims šlifuoti.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Serija	ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Šlifavimo lapo plotis	70 mm
Šlifavimo lapo ilgis	125 mm
Produkto pavadinimo požymis	70×125 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

### Priedai

Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka šlifavimo diskui P×l 70X125 mm

567856 70X125