

**HOLEX****Kibus šlifavimo diskas (A) su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 500****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567790 500    |
| GTIN             | 4045197526618 |
| Produktų klasė   | 52M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Kibūs šlifavimo diskai su **popieriniu pagrindu**. Dulkes atstumiant danga neleidžia per greitai užsinešti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.

Kibus šlifavimo diskas su pusiau atviru grūdelių sluoksniu, korundas (A).

**Paskirtis:**

**Ekscentriniam šlifuokliams** su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus **Allround produktas** rupiujam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.

**Techninis aprašymas**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Grūdėtumas                       | 500      |
| Disko Ø                          | 150 mm   |
| Šlifavimo priemonių kodas        | A        |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %   |
| Produkto pavadinimo požymis      | Ø 150 mm |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nusiurbimo skylių skaičius       | 15                       |
| pavaros mechanizmas              | Ekscentrinis šlifukoelis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s                   |
| Produkto rūšis                   | Kibus šlifavimo diskas   |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm   | 567990 147 |
| PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm                | 567885 150 |
| PU kibi šlifavimo lėkštelė Daug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm | 567887 150 |