




## U formos veržliaraktis atviro žiedo formos žiotys, Rakto dydis: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	612920 22
GTIN	4018754003433
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

**Modelis:**

Kaldintas šampuojant, galvutė su kvadratu pvz.: terkšlių, ilgintuvų ir t. t., tvirtinimui.

**Paskirtis:**

Kadangi galima naudotis įvairiais sukamaisiais įrankiais, varžtus nesunku pasiekti ir sunkiai prieinamose vietose.

**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas paviršius (jokių aštrių briaunų).

**Pastaba:**

Tinkamus varomuosius įrankius žr. Nr. 632000 – 641350 ir 655230 – 657766.

### Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Rakto dydis	22 mm
Galvutės storis h	19 mm
Galvutės plotis b	33,5 mm
Ilgis l	45,3 mm
Forma, perdava	Žiedo formos, atvira
Medžiaga	Chrome-Alloy-Steel

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė

## Priedai

3/8 colio perjungiamo terklė Tipas	635025
3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease Tipas 3/8	636250 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636200 3/8
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė su išmetikliu ir sukama rankena	635220
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635420 125
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
3/8 colio ilgintuvas QuickRelease Visas ilgis 240 mm	635645 240
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terklė „Zyklop Speed“ su persukama galvute ir išmetikliu	635190
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636220 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm	635400 40
Smulkiadantė 3/8 colio terklė „Zyklop Metal“ su įstatomu keturbriauniu ir išmetikliu	635290
Terklė 3/8 colio su perkišamu keturbriauniu ir trumpa rankena	635900
3/8 colio skersinė rankena QuickRelease Visas ilgis 165 mm	635750 165
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 160 mm	635400 160
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 40 mm	635420 40
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635090 3/8
3/8 colio spec. ilgintuvas	612950
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635400 240

3/8 colio ilgintuvaslankstus Visas ilgis 194 mm	635600 194
Šarnyrinė 3/8 colio terkšlė su išmetikliu	635335
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635420 75
3/8 colio šarnyrinė rankena	636000
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635400 125
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 165 mm	635700 165
3/8 colio ilgintuvasQuickRelease Visas ilgis 160 mm	635645 160
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635720 200
3/8 colio ilgintuvasQuickRelease Visas ilgis 75 mm	635645 75
Smulkiadantė 3/8 colio perjungiamo terkšlė „Zyklop Metal“ su išmetikliu	635295
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635400 75