

HOLEX**Kibus šlifavimo diskas (A) su 15 kiaurymių, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567790 120
GTIN	4045197526434
Produktų klasė	52M

Aprašymas**Modelis:**

Kibūs šlifavimo diskai su **popieriniu pagrindu**. Dulkes atstumiant danga neleidžia per greitai užsinešti. Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru.

Kibus šlifavimo diskas su pusiau atviru grūdelių sluoksniu, korundas (A).

Paskirtis:

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: Nr. 567990 (galimas dulkių nusiurbimas). Universalus **Allround produktas** rupiujam, pusiau glotniajam ir glotniajam visų metalinių, plastikinių, lakuotų ir medinių paviršių šlifavimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm

Nusiurbimo skylių skaičius	15
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifukoelis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Daug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147