

MIRKA**Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567804 1000
GTIN	6416868379556
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

ABRANET® ACE diskai su optimizuotu šlifavimo tinkleliu ir **keraminiais grūdeliais (CER)** užtikrina puikų šlifavimo našumą ir **didesnį patvarumą**.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

Paskirtis:

Idealiai tinka naudoti ant **labai kietų medžiagų**, pvz.: UV lakui, užpildams, kietmedžiui, gerai tinka ir plienui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	1000
------------	------

DiskoØ	150 mm
Serija	ABRANET® ACE
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
PU kibi šlifavimo lėkštelėDaug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150