

MIRKA**ABRALON™ diskas, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 4000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567900 4000
GTIN	6416868728644
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Patentuota baigiamojo apdirbimo sistema ABRALON™ susideda iš audinio tinklelio su silicio karbido danga ant plono putplasčio antdėklo. Privalumai:

- **Šlifavimo tinklelis leidžia laisvai cirkuliuoti vandeniui arba orui, efektyviai pašalinamos šlifavimo dulkės.**
- **Didelis efektyvumas – trumpesnė darbo trukmė ir ilgesnis eksploatavimas.**

Paskirtis:

Rankiniam bei mašiniam **sausam arba drėgnam** kontūrų, formų, metalų **su jautriais paviršiais** šlifavimui ir poliravimui.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	4000
Disko Ø	150 mm
Serija	ABRALON™
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonių padėklas	austas tinklas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifukoelis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Daug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147