


MIRKA**Kibus šlifavimo diskas ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567805 40
GTIN	6416868271669
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

ABRANET® ACE HD su sustiprinta, ypač tvirta tinkline struktūra (kraštuose) ir keraminiais grūdeliais (CER). Išskirtinai našus šlifavimas.

Paskirtis:

Ypač produktyviam darbui **intensyviai šlifuojant kompozitines medžiagas, aliuminį** ir t.t.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
DiskoØ	150 mm

Serija	ABRANET® ACE HD
Šlifavimo priemonės	Keraminiai grūdėliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Poliamido audinys
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	15
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Daug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150

