


STARCKE®**Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 6 kiaurymėmis + 1, Ø 150 mm,
Grūdėtumas: 240****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 567775 240 |
| GTIN | 4002748778216 |
| Produktų klasė | 56Z |

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 800, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu.** Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių **(A)**. **Kita disko pusė apklijuota kilpinu veliūru ir yra kibi,** todėl galima diską greitai pakeisti. 6 skylės Atlas Copco šlifuokliui RO150 (Nr. 073700-150), Bosch, Metabo ir pan.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis **40 m/s.**

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------|
| Grūdėtumas | 240 |
| Disko Ø | 150 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 150 mm |
| Nusiurbimo skylių skaičius | 7 |
| pavaros mechanizmas | Ekscentrinis šlifukoškis |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm | 567990 147 |
| PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm | 567885 150 |
| PU kibi šlifavimo lėkštelėDaug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm | 567887 150 |