


STARCKE®**Popierinis kibus šlifavimo diskas (A) Su 8 kiaurymėmis + 1, Ø 150 mm,
Grūdėtumas: 800****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567755 800
GTIN	4002748761614
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo popierius Starcke 540 FK (F popierius, grūdelių dydis nuo 40 iki 180) arba Starcke 544 C3K (grūdelių dydis 240 – 800, dengtas stearatu), **labai tvirtas, su tankiu grūdelių sluoksniu.** Didelis šlifavimo našumas dėl specialiai apdorotų korundo grūdelių **(A)**. **Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru ir yra kibi,** todėl galima diską greitai pakeisti.

9 skylės Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 su nusiurbimu.

Paskirtis:

Tinka šlifuoti metalą, spalvotuosius metalus, laką, dažus medieną, plastiką.

Ekscentriniam šlifuokliams su kibia šlifavimo lėkštele, pvz.: 567885/567990. Maksimalus apskritiminis greitis **40 m/s.**

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	800
Disko Ø	150 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Produkto pavadinimo požymis	Ø 150 mm
Nusiurbimo skylių skaičius	9
pavaros mechanizmas	Ekscentrinis šlifuoqlis
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

PU kibi šlifavimo lėkštelė Daug kiaurymių Išorinis Ø 150 mm	567887 150
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
PU kibi šlifavimo lėkštelė Išorinis Ø 150 mm	567885 150