

MIRKA**Kibus šlifavimo diskas ABRANET®, 70×125 mm, Grūdėtumas: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	567840 400
GTIN	6416868527742
Produktų klasė	56M

Aprašymas**Modelis:**

Kibus šlifavimo diskus sudaro šlifavimo grūdeliais dengtas poliamido audinys, kurio **struktūra panaši į tinklą** su tūkstančiu kiaurymių.

Privalumai:

- **Šlifavimas be dulkių: minimali darbo vietos ir aplinkos tarša.**
- **Diskas neužsineša (išvengiama paviršiaus defektų, nesusidaro dulkių mazgų).**
- **Garantuojama geresnė paviršiaus kokybė sunaudojant mažiau šlifavimo priemonių.**
- **Didelis našumas – priklausomai nuo paviršiaus nuimamas medžiagos kiekis padidėja kelis kartus.**

Paskirtis:

ABRANET® kibios juostelės vibraciniams šlifuokliams arba rankiniam naudojimui su šlifavimo kaladėle Nr. 567856.

Lakams, užpildams, gruntui, (pluoštu sustiprintiems) plastikams, spalvotųjų metalų ir aliuminio lydiniams ir baldų konstrukcinėms dalims šlifuoti.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	400
Serija	ABRANET®
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %

Šlifavimo lapo plotis	70 mm
Šlifavimo lapo ilgis	125 mm
Produkto pavadinimo požymis	70x125 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Rankinio šlifavimo kaladėlė kibių pagrindu Tinka šlifavimo diskui P×l 70X125 mm

567856 70X125