

**Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 34mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 613300 34 |
| GTIN | 4045197384928 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

Standartas:

DIN 894

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm²). Paviršius juodas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Galvutės storis $h_{maks.}$ | 13 mm |
| Rakto dydis | 34 mm |
| Rakto ilgis L | 305 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Norma | DIN 894 |
| Žiočių padėtis | 15 laipsniai |
| Gamintojo metodas | kaldintas šampuojant |
| Medžiaga | Specialusis plienas |
| Paviršius | juodintas |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |

