

Garant**3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 21 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	637125 21
GTIN	4045197497468
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialios vidinės geometrijos Surface Drive galvutės tiksliau uždedamos ir perduoda didesnę jėgą. Spaudžiama tiesiai į veržlių ir varžtų plokštumas, jautrios briaunos išlieka nepažeistos. Su Surface Drive galima prisukti ar atsukti ir tarpinius dydžius, pvz.: colinius (A/F, BSF, BSW) bei susidėvėjusius varžtus.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Techninis aprašymas

Ilgis	29 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	27,9 mm
Rakto dydis	21 mm
Rakto dydis	13/16 in
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
6-briaunės galvutės profilis	Surfacedrive
Norma	DIN 3124

Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė