

**Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613300 100
GTIN	4045197385062
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

**Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Paviršius juodas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės storis h <sub>maks.</sub>	26 mm
Rakto dydis	100 mm
Rakto ilgis L	875 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis