

**Veržliaraktis vienu atviru galu, Rakto dydis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613300 50
GTIN	4045197384966
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant; žiočių padėtis 15°, tvirtas kotas.

**Standartas:**

**DIN 894**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialus plienas (tvirtumas 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Paviršius juodas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	50 mm
Galvutės storis h <sub>maks.</sub>	17 mm
Rakto ilgis L	435 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN 894
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Specialusis plienas
Paviršius	juodintas
Produkto rūšis	Veržliaraktis

