



3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 5/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637100 5/8
GTIN	4018754004263
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampas ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	5/8 in
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	21,7 mm
Ilgis	31 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė

