



3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	637000 14
GTIN	4018754001972
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai su varžtus ir veržles tausojančiu **AS-Drive** profiliu. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

Pastaba:

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 637029

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	19,4 mm
Ilgis	30 mm
Rakto dydis	14 mm
Pavaros keturbriaunis	3/8 in

Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Galvutė