

**Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	613330 10
GTIN	4035894044652
Produktų klasė	66A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintas šampuojant, chromuotas; su **plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	10 mm
Rakto ilgis L	110 mm
Galvutės storis $h_{maks.}$	8,9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas, izoliuotas plastiku
Produkto rūšis	Veržliaraktis

