

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo būgnas neaustinė banguota medžiaga, Ø 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568479 100
GTIN	4045197680686
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Sinuso formos šlifavimo medžiaga nešlifuotais kraštais. Su korundu (A).

Paskirtis:

Paviršių **matinimui** ir **poliravimui** be apnašų.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių padėklas	Valymo medžiaga
rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min ⁻¹
Grūdėtumo palyginimas	100
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Būgno Ø	100 mm

Būgno plotis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×50 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		