



Tikrintuvas dirbtuvėms SENSOTORK®, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654250 20
GTIN	4018754181148
Produktų klasė	63B

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas dinamometrinių raktų tikrintuvas dirbtuvėms.

Keičiamais matavimo verčių jutikliais galima praplėsti tikrintuvo galimybes. Didelį tikslumą užtikrina plokščias matavimo verčių jutiklis (mažos skersinės jėgos) su matavimo verčių apdorojimu ir skaitmenizavimu iškart daviklyje (rodmens paklaida nuo matavimo vertės yra $\pm 0,25\%$ nominalios vertės 20% – 100% ribose; $\pm 0,5\%$ nominalios vertės 10% – 20% ribose ir $\pm 1\%$ nominalios vertės 2% – 10% ribose).

Patikimas dėl papildomai rodomo faktinio sukimo momento, kai atsilaisvina dinamometrinis raktas.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo verčių jutiklis, laikiklis, indikatorius, trikojis indikatoriumi, spiralinis kabelis, maitinimo blokas su 1,5 m laidu, komplektas tvirtinimui horizontalioje ir vertikalioje tikrinimo padėtyje.

Techninis aprašymas

Dydis h_2	215 mm
Dydis h_1	79 mm
maksimalus sukimo momentas	20 Nm

Dydis b	180 mm
Dydis L	180 mm
Svoris	6,2 kg
Kvadrato laikiklis	1/4 in
Matavimo diapazonas	0,4 – 20 Nm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Kalibravimo ir justavimo įtaisas

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Priedai

Matavimo verčių keitiklis Maksimalus sukimo momentas 20 Nm	654255 20
--	-----------