

HOLEX

Žiedlapinis šlifavimo būgnas neauštinė banguota medžiaga, Ø 100×50 mm, Grūdėtumo palyginimas: 180



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568479 180 |
| GTIN | 4045197680693 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas

Modelis:

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Sinuso formos šlifavimo medžiaga nešlifuotais kraštais. Su korundu (A).

Paskirtis:

Paviršių **matinimui** ir **poliravimui** be apnašų.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Šlifavimo priemonių padėklas | Valymo medžiaga |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 2800 min ⁻¹ |
| Grūdėtumo palyginimas | 180 |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |

| | |
|-----------------------------|---|
| Būgno Ø | 100 mm |
| Būgno plotis | 50 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 100×50 mm |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |