

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo būgnas audinys (A), Ø 100×50 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568464 60
GTIN	4045197680655
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo audinio plokštelės išdėstytos kaip vėduklė aplink šlifavimo būgno ašį. Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Paskirtis:

Skirta **rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui** ir išilginiam šlifavimui.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	3700 min ⁻¹
Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonių padėklas	Audinys
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
BūgnoØ	100 mm

Būgno plotis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×50 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		