



Tikrintuvas dirbtuvėms SENSOTORK®, Maksimalus sukimo momentas: 1100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654250 1100
GTIN	4018754181155
Produktų klasė	63B

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas dinamometrinių raktų tikrintuvas dirbtuvėms.

Keičiamais matavimo verčių jutikliais galima praplėsti tikrintuvo galimybes. Didelį tikslumą užtikrina plokščias matavimo verčių jutiklis (mažos skersinės jėgos) su matavimo verčių apdorojimu ir skaitmenizavimu iškart daviklyje (rodmens paklaida nuo matavimo vertės yra $\pm 0,25\%$ nominalios vertės 20% – 100% ribose; $\pm 0,5\%$ nominalios vertės 10% – 20% ribose ir $\pm 1\%$ nominalios vertės 2% – 10% ribose).

Patikimas dėl papildomai rodomo faktinio sukimo momento, kai atsilaisvina dinamometrinis raktas.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo verčių jutiklis, laikiklis, indikatorius, trikojis indikatoriumi, spiralinis kabelis, maitinimo blokas su 1,5 m laidu, komplektas tvirtinimui horizontalioje ir vertikalioje tikrinimo padėtyje.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris (vidinis kvadratas \times išorinis kvadratas): 1/4 colio \times 3/4 colio;

3/8 colio \times 3/4 colio;

1/2 colio \times 3/4 colio

Techninis aprašymas

Dydis b	180 mm
maksimalus sukimo momentas	1100 Nm
Kvadrato laikiklis	3/4 in
Dydis h ₁	79 mm
Dydis h ₂	215 mm
Svoris	7,5 kg
Dydis L	180 mm
Matavimo diapazonas	25 – 1100 Nm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja	USB sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Kalibravimo ir justavimo įtaisas

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020140 1000/2
DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020150 1000/2

Priedai

Matavimo verčių keitiklis Maksimalus sukimo momentas 1100 Nm	654255 1100
Adapteris su kvadratu Tipas 3	654383 3
Adapteris su kvadratu Tipas 4	654383 4
Adapteris su kvadratu Tipas 2	654383 2