



Matavimo verčių keitiklis „FMT“, Maksimalus sukimo momentas: 2Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654350 2
GTIN	5060922232892
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
- Tiesioginis tvirtinimas prie darbastalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.

Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simulatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	2 Nm
Kvadrato laikiklis	1/4 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0,04 - 2 Nm
Šešiabriaunio laikiklis	1/4 in
Kalibravimas	O4
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400

020120 400

Priedai

Sukimo situacijos simulatorius Maksimalus sukimo momentas 2 Nm

654352 2