



Matavimo verčių keitiklis, Maksimalus sukimo momentas: 20Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654255 20
GTIN	4018754224418
Produktų klasė	63B

Aprašymas

Modelis:

Didelis tikslumas, nes matavimo vertės apdorojamos ir skaitmenizuojamos tiesiai keitiklis. Nejautrus skersinėms jėgoms, nes yra ypač plokščios konstrukcijos.

Tinka:

Tikrintuvas dirbtuvėms Nr. 654250.

Pastaba:

Tikrintuvai ir matavimo verčių keitikliai su kitokiomis matavimo ribomis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Svoris	1,7 kg
Kvadrato laikiklis	1/4 in
Matavimo ribos (diapazonas)	0,4 - 20 Nm
maksimalus sukimo momentas	20 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020140 400/2

DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2