

**HOLEX**

**Žiedlapinis šlifavimo būgnas, neaustinė medžiaga (A), Ø 100×50 mm,  
Grūdėtumo palyginimas: 100**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	568474 100
GTIN	4045197680624
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

Neaustinė medžiaga su korundu (A).

### Paskirtis:

Greitas paviršiaus **valymas** ir **lyginimas**.

### Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

## Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	2800 min <sup>-1</sup>
Šlifavimo priemonių padėklas	Valymo medžiaga
Grūdėtumo palyginimas	100
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Būgno Ø	100 mm
Būgno plotis	50 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×50 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis neaustinės medžiagos šlifavimo būgnas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		