



Matavimo verčių keitiklis „FMT“, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654350 10
GTIN	2050001016676
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
- Tiesioginis tvirtinimas prie darbatalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.

Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simulatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!

Techninis aprašymas

Kvadrato laikiklis	1/4 in
maksimalus sukimo momentas	10 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	0,5 - 10 Nm
Šešiabriaunio laikiklis	1/4 in
Kalibravimas	O4
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės.Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000

020130 1000

DAkKS kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibravimas dešinėjeSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400

020120 400

DAkKS kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės.Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 0,1-1100

020130 0,1-1100

Priedai

Sukimo situacijos simulatorius Maksimalus sukimo momentas 10 Nm

654352 10