



Matavimo verčių keitiklis, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654255 100
GTIN	4018754224395
Produktų klasė	63B

Aprašymas

Modelis:

Didelis tikslumas, nes matavimo vertės apdorojamos ir skaitmenizuojamos tiesiai keitiklis. Nejautrus skersinėms jėgoms, nes yra ypač plokščios konstrukcijos.

Tinka:

Tikrintuvas dirbtuvėms Nr. 654250.

Pastaba:

Tikrintuvai ir matavimo verčių keitikliai su kitokiomis matavimo ribomis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Svoris	2,5 kg
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	2 - 100 Nm
Kvadrato laikiklis	3/8 in
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm

020140 400/2

DAkkS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

Priedai

Adapteris su kvadratu Tipas 1

654383 1