

3M Scotch-Brite™

**Užvartų nuėmimo diskas (SiC), DB-WL, Disko Ø × plotis × kiaurymės Ø:  
152X25X25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Neaustinės medžiagos kompaktiniai diskai išgauna **puikų galutinį rezultatą**, kadangi nuolat naudojami nauji šlifavimo grūdėliai. **Nepakinta detalės forma, nesusidaro jokios raukšlės, labai patvarus.**

**Paskirtis:**

Ant **galąstuvų** arba rankinių šlifuoklių su įspraustine Nr. 556380 dyd. 1–2 ir pereinamuoju flanšu Nr. 568782. Tinkamas šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 568785.

Diskas užvartoms iš suvynioto neaustinio pluošto. **Didesnių užvartų nuėmimui** nuo presuotų detalių, tuščiavidurių išėmų ir briaunų **užapvalinimui** be antrinio užvartų susidarymo.

**Techninis aprašymas**

Kietumo laipsnis	labai kietas
Smulkumo laipsnis	smulkus
Modelis	9S fine
Disko Ø	152 mm

Kiaurymės Ø	25 mm
Plotis	25 mm
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Produkto pavadinimo požymis	DB-WL
Gamintojo pavadinimas	DB-WL
Produkto rūšis	Kompaktiškas diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Aliumininių jungių pora Tinka kiaurymių Ø 25 mm	568782 25
---	-----------

