

**3M****Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm, SC-BF, Grūdėtumo palyginimas: 100****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568561 100    |
| GTIN             | 4001895524561 |
| Produktų klasė   | 53M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Mini šlifavimo juosta Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Neaustinės medžiagos mini šlifavimo juostos blizginimui, poliravimui ir baigiamajam apdirbimui. Su plėvelės pagrindu lengvai uždėjimui ant visų velenėlių.

**Paskirtis:**

Naudojimui plokštumų šlifavimo ir satinavimo staklėse su tvirtinimo cilindrais Nr. 568570 – 568577 (kiaurymės Ø 19 mm). Maksimalus sūkių skaičius 5000 min<sup>-1</sup>.

**Techninis aprašymas**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Grūdėtumo palyginimas            | 100      |
| Šlifavimo juostos ilgis          | 289 mm   |
| Šlifavimo juosta Ø               | 90 mm    |
| Šlifavimo juostos plotis         | 100 mm   |
| Spalva                           | ruda     |
| Modelis                          | A coarse |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 %   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gamintojo pavadinimas | SC-BF            |
| Produkto rūšis        | Šlifavimo juosta |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | tinka         |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | ribotai tinka |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | tinka         |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |

## Priedai

|   |            |
|---|------------|
| Tvirtinimo cilindro Ø 90x100 mm Tipas AIR | 568575 AIR |
|---|------------|