



Matavimo verčių keitiklis, Maksimalus sukimo momentas: 1100Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654255 1100
GTIN	4018754224425
Produktų klasė	63B

Aprašymas

Modelis:

Didelis tikslumas, nes matavimo vertės apdorojamos ir skaitmenizuojamos tiesiai keitiklis. Nejautrus skersinėms jėgoms, nes yra ypač plokščios konstrukcijos.

Tinka:

Tikrintuvas dirbtuvėms Nr. 654250.

Pastaba:

Tikrintuvai ir matavimo verčių keitikliai su kitokiomis matavimo ribomis užsakomi atskirai.

Techninis aprašymas

Kvadrato laikiklis	3/4 in
maksimalus sukimo momentas	1100 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 1100 Nm
Svoris	3,1 kg
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

DAkS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

020140 1000/2

Priedai

Adapteris su kvadratu Tipas 2

654383 2

Adapteris su kvadratu Tipas 3

654383 3

Adapteris su kvadratu Tipas 4

654383 4