

**HOLEX****Žiedlapinis šlifavimo būgnas audinys (A), Ø 100×100 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	568465 60
GTIN	4045197526663
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo audinio plokštelės išdėstytos kaip vėduoklė** aplink šlifavimo būgno ašį. Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio.

**Paskirtis:**

Skirta **rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui** ir išilginiam šlifavimui.

**Pastaba:**

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	3700 min <sup>-1</sup>
Grūdėtumas	60
Šlifavimo priemonių padėklas	Audinys
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
BūgnoØ	100 mm

Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		