



Matavimo verčių keitiklis „FMT“, Maksimalus sukimo momentas: 150Nm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 654350 150 |
| GTIN | 5060922233035 |
| Produktų klasė | 66D |

Aprašymas

Modelis:

- Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
- Tiesioginis tvirtinimas prie darbastalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.

Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simulatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 150 Nm |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 7,5 - 150 Nm |
| Kvadrato laikiklis | 3/8 in |
| Kvadrato laikiklis | 1/2 in |
| Kalibravimas | O4 |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±0,5 % |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |

Paslaugos

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400 | 020120 400 |
| Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000 | 020130 1000 |
| DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm | 020150 1000/2 |

Priedai

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Sukimo situacijos simulatorius Maksimalus sukimo momentas 150 Nm | 654352 150 |
|------------------------------------------------------------------|------------|