



## Pjovimo diskas STANDARD \*\* akmeniui, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	569700 125
GTIN	9003173677872
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

**Modelis:**

Universalus pjovimo diskas akmeniui (specifikacija: **C30-BF**).

**Paskirtis:**

Natūraliems, dirbtiniams, ugniai atspariems akmenims ir betonui.

### Techninis aprašymas

Forma	42
Forma	lenktas
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Disko storis	2,5 mm
Specifikacija	C30-BF
Disko Ø	125 mm
kai medžiagos storis	7,5 mm

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
optimaliai parinkta medžiagai	Natūralus akmuo
optimaliai parinkta medžiagai	Dirbtinis akmuo
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas