




Glotniojo šlifavimo būgnas (SiC), Ø 100×100 mm, Grūdėtumas: 24



Užsakymo data

Užsakymo numeris	568485 24
GTIN	4027497488308
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Elastingas poliuretano šlifavimo būgnas (PU) su SiC grūdelių danga. Matmenys Ø 100×100 mm, kiaurymės Ø 19 mm su dvigubu pleištinu grioveliu.

Paskirtis:

Brėžių nušlifavimui, suvirinimo siūlių apdirbimui. **Blizgus išilginis paviršiaus šlifavimas.** Labai patvarus, tvirtos briaunos.

Tinka iš šlifavimui drėgnuoju būdu su pH neutralia aušinimo priemone.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	24
Rišklio kietumo laipsnio aprašymas	vidutinis
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Būgno Ø	100 mm
Būgno plotis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 100×100 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	900 - 1200 min ⁻¹
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
sausasis	tinka		