



Matavimo verčių keitiklis „FMT“, Maksimalus sukimo momentas: 1500Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654350 1500
GTIN	5060922233110
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
- Tiesioginis tvirtinimas prie darbatalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.

Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simulatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!

Techninis aprašymas

Kvadrato laikiklis	3/4 in
Kvadrato laikiklis	1 in
maksimalus sukimo momentas	1500 Nm
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 1500 Nm
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %

Patikros protokolas

Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto rūšis

Sukimo momento tikrintuvas