



Pjovimo diskas STANDARD ** akmeniui, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	569700 230
GTIN	9003173675854
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Universalus pjovimo diskas akmeniui (specifikacija: **C30-BF**).

Paskirtis:

Natūraliems, dirbtiniams, ugniai atspariems akmenims ir betonui.

Techninis aprašymas

Disko storis	3 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesus
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Forma	41
Specifikacija	C30-BF
Disko Ø	230 mm
kai medžiagos storis	9 mm

Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
optimaliai parinkta medžiagai	Natūralus akmuo
optimaliai parinkta medžiagai	Dirbtinis akmuo
optimaliai parinkta medžiagai	Akmuo
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas