

HOLEX**Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai su įpjovomis (A), Ø 100×100 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 568466 60 |
| GTIN | 4045197526694 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo audinio plokštelės išdėstytos kaip vėduoklė aplink šlifavimo būgno ašį. Standartiniai matmenys **Ø 100×100 mm** arba siauras modelis **Ø 100×50 mm** mažų paviršių apdirbimui. Tvirtinimo kiaurymės Ø 19 mm, su pleištinio griovelio. Šlifavimo audinys su įpjovomis.

Paskirtis:

Minkštam išilginiam šlifavimui taip pat tinka ir lengvai išgaubtiems paviršiams, ypač lengvai prisitaiko.

Pastaba:

Siaurų šlifavimo būgnų pločio išlyginimui Ø 100×50 mm, naudokite pritaikymo žiedų rinkinį Nr. 568439.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Grūdėtumas | 60 |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 3700 min ⁻¹ |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys |

| | |
|----------------------------------|---|
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |
| BūgnoØ | 100 mm |
| Būgno plotis | 100 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 100×100 mm |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo būgnas, audinio gabalėliai įkirpti |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |